

Garant**Kúpsülylesztő készlet 150170 sz. kazettával 90°, TiAlN, Sülylesztők száma: 6**

Rendelési adatok

Rendelés száma	150315 6
GTIN	4045197365026
Árucikk kategória	11M

Leírás

Kivitel:

Kúpsülylesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Tartalma:

1-1 sülylesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

Műszaki leírás

Sülylesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiAlN
Kúpsülylesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	zöld

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	25 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150170 19
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150170 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150170 15
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150170 10
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150170 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5