



Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz Rövid, bevonat nélkül, M: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	131600 M5
GTIN	4045197069849
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****Felhasználás:****Kézi vagy gépi menetfúróként használható.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,8 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Menet Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	6 mm

Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		