

**Garant****Kúpsülylesztő készlet 150170 sz. kazettával 90°, TiAlN, Sülylesztők száma: 17**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	150315 17
GTIN	4045197365040
Árucikk kategória	11M

## Leírás

**Kivitel:**

Kúpsülylesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

**Tartalma:**

1-1 db sülylesztő: 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25 méret

## Műszaki leírás

Sülylesztők száma	17
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiAlN
Kúpsülylesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	zöld

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	25 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150170 15
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150170 10
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150170 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150170 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150170 19
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm	150170 25
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 23 mm	150170 23
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 7 mm	150170 7
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 5 mm	150170 5