

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131700 M4
GTIN	4045197070043
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os balspirállal.****Előny:****Különösen jól használható megszakított forgácsolás esetén** (pl. hosszanti hornyok a furatban).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

Forgács hornyok száma	3
Menetemelkedés	0,7 mm
Magfurat Ø	3,3 mm
Menet Ø	4 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	4,5 mm

Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Spirálszög	15-20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

