

Garant**Kúpsüllyesztő készlet, hosszú, 150371 sz. kazettával 90°, Süllyesztők száma: 6**

Rendelési adatok

Rendelés száma	150373 6
GTIN	4045197086228
Árucikk kategória	11M

Leírás

Kivitel:

Szereléshez és műhelyben praktikus.

Kúpsüllyesztő 150371 sz., **hosszú szárral**.**Tartalma:**

1-1 db süllyesztő: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

Tartalom:

6 darabos kúpsüllyesztő készlet kazettában.

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150371 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150371 10,4
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 8,3 mm	150371 8,3
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150371 20,5
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150371 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150371 12,4