

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, G: G1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137350 G1
GTIN	4045197079909
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés. **HSS****Felhasználás:****Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	5
Menet Ø	33,25 mm
Menetemelkedés	2,309 mm
Magfurat Ø	30,75 mm
Menet / coll	11
Vágóélek száma Z	5
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	25 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	20 mm
Menetmélység	99,75 mm
Menetméret	G1

Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		