

**Garant**

**Kúpsüllyesztő készlet, extra hosszú, 150372 sz., kazettával 90°, Süllyesztők száma: 6**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	150374 6
GTIN	4045197086242
Árucikk kategória	11M

## Leírás

### Kivitel:

Szereléshez és műhelyben praktikus.

Kúpsüllyesztő 150372 sz, **extra hosszú szárral.**

### Tartalma:

1-1 db süllyesztő: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

### Tartalom:

6 darabos kúpsüllyesztő készlet kazettában.

## Műszaki leírás

Süllyesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány

Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú90° Külső Ø Dc 8,3 mm	150372 8,3
Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150372 12,4
Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150372 20,5
Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150372 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150372 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150372 10,4