

**Garant****Gépi menetfúró, gőzölt, G: G1.1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137350 G1.1/4
GTIN	4045197079916
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés. **HSS****Felhasználás:****Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).**Műszaki leírás**

Menet / coll	11
Vágóélek száma Z	5
Forgácshoronyok száma	5
Menet Ø	41,91 mm
Menetemelkedés	2,309 mm
Magfurat Ø	39,5 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menetmélység	125,7 mm
Menetméret	G1.1/4

Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		