

**Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz Rövid, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 131600 M10    |
| GTIN              | 4045197069870 |
| Árucikk kategória | 12H           |

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****Kézi vagy gépi menetfúróként használható.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

**Műszaki leírás**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Magfurat Ø            | 8,5 mm  |
| Menetemelkedés        | 1,5 mm  |
| Vágóélek száma Z      | 3       |
| Forgácshornok száma   | 3       |
| Menet Ø               | 10 mm   |
| Szabvány              | DIN 352 |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 7 mm    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L             | 70 mm                                     |
| Szár négyszög □            | 5,5 mm                                    |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetmélység               | 30 mm                                     |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M10                                       |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                |         |