

Garant**Gépi menetfúró Form B extra hosszú, bevonat nélkül, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131760 M6
GTIN	4045197070258
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Extra hosszú szárral.**≤ **M10**: Szár **DIN 371** szerint;≥ **M12**: szár **DIN 376** szerint.**Előny:**Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: Gyári szabvány

Túrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	5 mm
Menetemelkedés	1 mm
Menet Ø	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	Gyári szabvány

Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	18 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M6
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

