

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M3,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131850 M3,5
GTIN	4045197070456
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Erős terelőél. Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.****Előny:****Különösen stabil, optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,6 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,9 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,6 mm
Magfurat Ø	2,9 mm
Menet Ø	3,5 mm
Forgácshornyok száma	2
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	4 mm
Teljes hossz L	56 mm

Szár négyszög □	3 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	10,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

