


PRYOR

Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 – 9 és A – Z készlet,
Írásmagasság: 2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085480 2
GTIN	5022044020283
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám **egyszerre több betűvel és számmal** történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm² szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Műszaki leírás

Behelyezhető betű bélyegek száma	14
Bélyegtípus hossza	19,05 mm

Bélyegtípus magassága	6,4 mm
Bélyegtartó hossza	29 mm
Bélyegtípus szélessége	2 mm
Írasmagasság	2 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/X mm	085481 2/X
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/I mm	085481 2/I
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/T mm	085481 2/T
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/. mm	085481 2/.
Cserélhető beütő karakterek.Számkészlet 0 – 9 Írasmagasság 2 mm	085483 2
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/Q mm	085481 2/Q
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/K mm	085481 2/K
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2// mm	085481 2//
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/7 mm	085481 2/7
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/B mm	085481 2/B
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2LEER mm	085481 2LEER
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 2/P mm	085481 2/P
	085481 2/O

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/O mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/A mm

085481 2/A

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/, mm

085481 2/,

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/R mm

085481 2/R

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/L mm

085481 2/L

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/1 mm

085481 2/1

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/& mm

085481 2/&

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/F mm

085481 2/F

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/D mm

085481 2/D

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/- mm

085481 2/-

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/2 mm

085481 2/2

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/S mm

085481 2/S

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/J mm

085481 2/J

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/6 mm

085481 2/6

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/W mm

085481 2/W

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/U mm

085481 2/U

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/M mm

085481 2/M

085481 2/Y

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/Y mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/4 mm

085481 2/4

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/H mm

085481 2/H

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/G mm

085481 2/G

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/0 mm

085481 2/0

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/8 mm

085481 2/8

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/9 mm

085481 2/9

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/+ mm

085481 2/+

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/Z mm

085481 2/Z

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/3 mm

085481 2/3

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/V mm

085481 2/V

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/C mm

085481 2/C

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/E mm

085481 2/E

Beütőbetű tartó, külön, a 085480 sz. készlethez
Betűmagassághoz 2-3 mm

085482 2-3

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/N mm

085481 2/N

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 2/5 mm

085481 2/5