

**Garant****Gépi menetfúró Form B extra hosszú, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131760 M10
GTIN	4045197070272
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Extra hosszú szárral.**≤ **M10**: Szár **DIN 371** szerint;≥ **M12**: szár **DIN 376** szerint.**Előny:**Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.**

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Menet Ø	10 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	8 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	30 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

