

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, G: G1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137350 G1/8
GTIN	4045197079848
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés. **HSS-E****Felhasználás:****Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS E

Menet / coll: 28

Menet Ø: 9,73 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,8 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	28
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	9,73 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Magfurat Ø	8,8 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	7 mm

Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menetmélység	29,19 mm
Menetméret	G1/8
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

