



Sűrített levegős szalagcsiszoló, Típus: G2410



Rendelési adatok

Rendelés száma	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

AtlasCopco szalagcsiszoló gép **szűk helyeken** történő munkavégzéshez. A markolat és a csiszolószalag-megvezetés közötti szög a jobb kezelhetőség érdekében állítható. Csiszolószalag méret 13×305 mm (lásd az 558205, 558423 cikkszámot).

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolószalagokat az 55. katalógus 2. kötetének 368– 371. oldalán talál.

Műszaki leírás

Szalaghossz	305 mm
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²

Működési zajkibocsátás	89 dB(A)
Súly	0,9 kg
Szalagszélesség	13 mm
Leadott teljesítmény	275 W
Gyártó jelölése	G2410
Maximum levegőigény	660 l/min
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

Tartozék

Érintkező kar G2410 szalagcsiszolóhoz Típus 2410	079563 2410
--	-------------