

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, G: G1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137350 G1/4
GTIN	4045197079855
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés. **HSS-E****Felhasználás:****Hengeres Whitworth csőmenet** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS E

Menet / coll: 19

Menet Ø: 13,16 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 11,8 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	19
Menetemelkedés	1,337 mm
Magfurat Ø	11,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	13,16 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	11 mm

Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	39,48 mm
Menetméret	G1/4
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

