



Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1/2-13



Rendelési adatok

Rendelés száma	137862 1/2-13
GTIN	4045197594969
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel, jobbspirállal. HSS-E

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 13

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,8 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	12,7 mm
Menet / coll	13
Magfurat Ø	10,8 mm
Menetemelkedés	1,954 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	9 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menetmélység	25,4 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1/2-13 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

