

Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085910 40
GTIN	2050000964794
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Műszaki leírás

Ø	40 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Súly	55 g
Magasság	8 mm
Névleges tartóerő	125 N
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

