

Garant**Kúpsülyesztő készlet 150379 sz. kazettában 90°, TiCN, Sülyesztők száma: 17**

Rendelési adatok

Rendelés száma	150385 17
GTIN	4045197445834
Árucikk kategória	11M

Leírás

Kivitel:

Kúpsülyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes sülyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsülyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Tartalma:

1-1 db precíziós kúpsülyesztő: 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25 méret

Műszaki leírás

Sülyesztők száma	17
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiCN
Kúpsülyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm	150379 25
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 5 mm	150379 5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 7 mm	150379 7
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150379 15
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150379 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150379 10
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150379 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150379 19
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 23 mm	150379 23