


## PRYOR

Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 – 9 és A – Z készlet,  
Írásmagasság: 2,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Árucikk kategória	08W

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám **egyszerre több betűvel és számmal** történő gyors és praktikus jelöléshez.

#### Felhasználás:

**Maximum 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

#### Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

#### Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

### Műszaki leírás

Behelyezhető betű bélyegek száma	12
Bélyegtípus szélessége	2,5 mm

Bélyegtípus magassága	6,4 mm
Bélyegtartó hossza	29 mm
Bélyegtípus hossza	19,05 mm
Írásmagasság	2,5 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

## Tartozék

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/. mm	085481 2,5/.
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/R mm	085481 2,5/R
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/V mm	085481 2,5/V
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/K mm	085481 2,5/K
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/O mm	085481 2,5/O
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/W mm	085481 2,5/W
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Beütőbetű tartó, külön, a 085480 sz. készlethez Betűmagassághoz 2-3 mm	085482 2-3
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 2,5/0 mm	085481 2,5/0
	085481 2,5/+

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/+ mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/X mm

085481 2,5/X

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/E mm

085481 2,5/E

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/N mm

085481 2,5/N

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/F mm

085481 2,5/F

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/l mm

085481 2,5/l

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/S mm

085481 2,5/S

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5LEER mm

085481 2,5LEER

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/8 mm

085481 2,5/8

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/7 mm

085481 2,5/7

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/L mm

085481 2,5/L

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/M mm

085481 2,5/M

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/P mm

085481 2,5/P

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/, mm

085481 2,5/,

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/5 mm

085481 2,5/5

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/D mm

085481 2,5/D

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/1 mm

085481 2,5/1

085481 2,5/C

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/C mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/B mm

085481 2,5/B

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/- mm

085481 2,5/-

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/H mm

085481 2,5/H

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/U mm

085481 2,5/U

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/T mm

085481 2,5/T

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/G mm

085481 2,5/G

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/A mm

085481 2,5/A

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/& mm

085481 2,5/&amp;

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Cserélhető beütő karakterek.Számkészlet 0 – 9  
Írásmagasság 2,5 mm

085483 2,5

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez  
Írásmagasság / karakter 2,5/J mm

085481 2,5/J