

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiCN, Külső Ø Dc: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150379 8
GTIN	4045197444752
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Műszaki leírás

Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Előfúrási Ø	2 mm
Szártűrés	h9
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Külső Ø	8 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	38 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	30 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	14 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		