

Garant**Kúpsüllyesztő VHM 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 10,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150386 10,4
GTIN	4045197086617
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Nagyon **stabil konstrukció**, többélű, **speciális geometria maximális igénybevételhez. Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz. Nehezen forgácsolható anyagokhoz.** Tömör keményfém fej forrasztott szárral.

Hardox 500-hoz is alkalmas.

Figyelem:

A használat során feltétlenül ügyelni kell a stabil feltételekre!

Műszaki leírás

Külső Ø	10,4 mm
Előtolás f acélban, < 60 HRC	0,04 mm/ford,
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	4 mm
Előfúrási Ø	4 mm
Szártűrés	h9
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	46 mm
Vágóélek száma Z	4
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	8 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	8 m/min	H
TOOLOX 33	alkalmas	8 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	8 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	S
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	5 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	alkalmas		