


Garant**Kúpsüllyesztő VHM 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 12,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150382 12,4
GTIN	4045197086518
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Hasonló, mint a DIN 335 c. Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve. Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz. Ø 6 és 8 tömör keményfém kivitelben, Ø 10-től tömör keményfém fej forrasztott szárral.

Műszaki leírás

Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Előfúrási Ø	2,8 mm
Kúpsüllyesztés DIN 74 BF szerint	M6
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2,8 mm
Külső Ø	12,4 mm
Szártűrés	h9
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	56 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 335 C

Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	75 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	16 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		