



Sűrített levegős excentercsiszoló, Típus: G2438-65N



Rendelési adatok

Rendelés száma	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású** és **alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel. **Durva és köztes csiszoláshoz** 5 mm lökettel **elszívás nélkül**.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

A DynaMaze tépőzáras csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Csiszolótányér Ø	150 mm
Súly	0,9 kg
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Maximum levegőigény	540 l/min
Gyártó jelölése	G2438-6.5N

Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	10,5 m/s ²
Löket	5 mm
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Tartozék

Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 400	567775 400
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 120	567775 120
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 40	567775 40
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 320	567775 320
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 240	567775 240
PU tépőzárás csiszolótányérDynaMaze Külső Ø 150 mm	567872 150
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 800	567775 800
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 60	567775 60
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 180	567775 180
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 80	567775 80
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 600	567775 600