

**Garant****Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 80mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 150390 80     |
| GTIN              | 4045197086853 |
| Árucikk kategória | 11M           |

**Leírás****Kivitel:**

Az összes süllyesztő radiálisan hátraköszörülve. A forgácsterék 31-es méretig telibe köszörülve. A foghomlokfelület vágásszöge a süllyesztő átmérőjének megfelelően változik, így a forgács minden vágási ponton optimális alakú. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörülve, így nem szorul meg.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-D-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Kúpsüllyesztő biteket 6,3 mm szárral (1/4 col) lásd a 67. termékcsoportban.

**Műszaki leírás**

|  |                |
|--|----------------|
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez  | 22 mm          |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,35 mm/ford,  |
| Külső Ø                                    | 80 mm          |
| Előfúrási Ø                                | 22 mm          |
| Teljes hossz L                             | 190 mm         |
| Morse-kúp MK                               | 4              |
| Vágóélek száma Z                           | 3              |
| Bevonat                                    | bevonat nélkül |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög                    | 90 fok         |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Szerszáanyag   | HSS                       |
| Szabvány       | DIN 335 D                 |
| Szár           | Morse kúp                 |
| belső hűtés    | nem                       |
| Színes gyűrű   | Nincs                     |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | alkalmas              | 70 m/min       | N       |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              | 33 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 28 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 27 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 27 m/min       | P       |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                |         |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |                |         |