

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 28mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150390 28 |
| GTIN | 4045197086778 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő radiálisan hátraköszörülve. A forgácsterék 31-es méretig telibe köszörülve. A foghomlokfelület vágásszöge a süllyesztő átmérőjének megfelelően változik, így a forgács minden vágási ponton optimális alakú. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörülve, így nem szorul meg.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-D-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Kúpsüllyesztő biteket 6,3 mm szárral (1/4 col) lásd a 67. termékcsoportban.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Előfúrási Ø | 4 mm |
| Külső Ø | 28 mm |
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 4 mm |
| Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M14 |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,2 mm/ford, |
| Teljes hossz L | 112 mm |
| Morse-kúp MK | 2 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Bevonat | bevonat nélkül |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 335 D |
| Szár | Morse kúp |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 33 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 27 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 27 m/min | P |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |