


**Garant****Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 31 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150378 31
GTIN	4045197086426
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

**Az összes süllyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

**Műszaki leírás**

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	4,2 mm
Külső Ø	31 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M16
Szártűrés	h9
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/ford,
Előfúrási Ø	4,2 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	71 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	33 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	25 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	7 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	12 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	65 m/min	N
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		