

Garant

Kúpsülyesztő készlet 150378 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Sülyesztők száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	150381 6
GTIN	4045197086433
Árucikk kategória	11M

Leírás

Kivitel:

Kúpsülyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes sülyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsülyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Tartalma:

1-1 db precíziós kúpsülyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

Műszaki leírás

Sülyesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsülyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	33 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	25 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	7 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	12 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	65 m/min	N
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150378 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150378 15
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150378 10

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150378 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150378 19