

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiCN, Külső Ø Dc: 15mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150379 15 |
| GTIN | 4045197444783 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Külső Ø | 15 mm |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ² | 0,12 mm/ford, |
| Előfúrási Ø | 3,2 mm |
| Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 |
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 3,2 mm |
| Szártűrés | h9 |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Teljes hossz L | 60 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Bevonat | TiCN |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |
| Szerszámanyag | HSS E |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Szabvány | DIN 335 C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | kék |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 38 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 30 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 34 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 32 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 32 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 10 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 5 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 9 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 9 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 8 m/min | S |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 14 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 80 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |