

**KAESER**  
KOMPRESSOREN**Kisipari kompresszor, Típus: 210/10W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Árucikk kategória	03R

**Leírás****Kivitel:**

Korróziómentes szelepek, nagy hatékonyságú hűtés, karbantartásmentes erőátviteli komponensek, korrózióvédett tartály; pótalkatrészek beszerzésének biztosítása legalább 10 éven keresztül. Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompakt kisméretű kompresszor stabil meghajtással kisebb levegőigényhez.

**Tartalom:**

Szűrő nyomáscsökkentő nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval.

**Figyelem:**

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Nyomástartály térfogata	10 l
Maximális töltőtéljesítmény	140 l/min
Súly	29 kg
Hossz	420 mm
Maximális szívótéljesítmény	210 l/min

Teljesítményfelvétel	1,1 kW
Magasság	650 mm
Maximális nyomás (levegő)	10 bar
Szélesség	370 mm
Gyártó jelölése	210/10W
Termék fajtája	Kompresszor