

HOLEX**Hengerzár egyedi kulcs, Ház Ø: 40mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085890 40 |
| GTIN | 4045197680044 |
| Árucikk kategória | 02A |

Leírás**Kivitel:**

Lakat rozsdamentes precíziós zárszerkezettel, edzett, krómozott, kettős reteszelésű acélkengyellel.

Masszív nemesacél test, rozsdamentes.

Funkció:

Az **egyedi kulcs** azt jelenti, hogy a kulcs csak **egy** zárat ill. hengerzárát nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 3 kulccsal.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Kengyel Ø | 6 mm |
| Ház Ø | 40 mm |
| Kettes reteszelésű kengyel | igen |
| Szár anyaga | Acél, krómozott |
| Zárszerkezet | Rozsdamentes precíziós zárszerkezet |
| Kulcsok száma | 3 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| kulcslyuk fedéllel | nem |
| Edzett kengyel | igen |
| Ház anyaga | Nemesacél, INOX |
| Hozzávaló betétek | nem |
| Zárberendezéshez alkalmas | nem |
| Zárak száma | 1 |
| Zárás | egyedi kulcs |
| Termék fajtája | Lakat |