

**Szűrő 5 µm, Belső menet Ø: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080014 3/8
GTIN	4047322244800
Árucikk kategória	08A

**Leírás****Kivitel:**

A követelmények szerint összeállítható karbantartó egység, amely az összekötő kapocccsal tetszőlegesen bővíthető.

**Karbantartó egység** moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 – 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

**Előny:**

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

**Felhasználás:**

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

**Műszaki leírás**

Magasság (H)	196 mm
Teljes hossz (L) 3 részes karbantartó egységnél	183 mm
Belső menet Ø	3/8 coll

Átfolyási érték 3 részes karbantartó egységnél	1150 l/min
Termék fajtája	Szűrő

---

## Tartozék

Polikarbonát edényszűrőhöz Üveg Ø 33 mm	080024 33
---	-----------