

Garant**Kúpsüllyesztő készlet 150379 sz. kazettában 90°, TiCN, Süllyesztők száma: 7**

Rendelési adatok

Rendelés száma	150385 7
GTIN	4045197445827
Árucikk kategória	11M

Leírás

Kivitel:

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Tartalma:

1-1 db precíziós kúpsüllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

Figyelem:

Szállítás 150370 sz. **6-os méretű** kazettában.

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	7
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm	150379 25
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150379 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150379 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150379 15
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150379 19
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150379 10