

Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085910 50
GTIN	2050000965074
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Műszaki leírás

Ø	50 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Névleges tartóerő	220 N
Magasság	10 mm
Súly	100 g
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

