

PRYOR

Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 – 9 és A – Z készlet,
Írásmagasság: 3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085480 3
GTIN	5022044020153
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám **egyszerre több betűvel és számmal** történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm² szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Műszaki leírás

Bélyegtípus szélessége	3,2 mm
Bélyegtartó hossza	29 mm

Behelyezhető betű bélyegek száma	9
Bélyegtípus hossza	19,05 mm
Írasmagasság	3 mm
Bélyegtípus magassága	6,4 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/+ mm	085481 3/+
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/8 mm	085481 3/8
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/T mm	085481 3/T
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/Y mm	085481 3/Y
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/F mm	085481 3/F
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/& mm	085481 3/&
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/M mm	085481 3/M
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/H mm	085481 3/H
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/N mm	085481 3/N
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/V mm	085481 3/V
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3/U mm	085481 3/U
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 3// mm	085481 3//
	085481 3/R

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/R mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/D mm

085481 3/D

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/, mm

085481 3/,

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/2 mm

085481 3/2

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/A mm

085481 3/A

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/K mm

085481 3/K

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/l mm

085481 3/l

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/E mm

085481 3/E

Beütőbetű tartó, külön, a 085480 sz. készlethez
Betűmagassághoz 2-3 mm

085482 2-3

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/B mm

085481 3/B

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/O mm

085481 3/O

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/0 mm

085481 3/0

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/Q mm

085481 3/Q

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/S mm

085481 3/S

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/6 mm

085481 3/6

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/7 mm

085481 3/7

Cserélhető beütő karakterek.Számkészlet 0 – 9
Írásmagasság 3 mm

085483 3

085481 3/5

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/5 mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/3 mm

085481 3/3

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/W mm

085481 3/W

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/4 mm

085481 3/4

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/X mm

085481 3/X

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/- mm

085481 3/-

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/1 mm

085481 3/1

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/Z mm

085481 3/Z

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/. mm

085481 3/.

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/G mm

085481 3/G

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3LEER mm

085481 3LEER

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/J mm

085481 3/J

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/L mm

085481 3/L

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/C mm

085481 3/C

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/P mm

085481 3/P

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 3/9 mm

085481 3/9