

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131950 M4
GTIN	4045197070890
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel.****Ajánlás:**

Javasoljuk, hogy **TOOLOX** és **HARDOX anyagok** esetén **a magfurat Ø-t DIN-től eltérően** (lásd a táblázatot) **0,05 – 0,3 mm-rel** nagyobbra fúrja.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	3,3 mm
Menet Ø	4 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	4,5 mm

Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	3 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	4 m/min	H
TOOLOX 44	feltételesen alkalmas	3 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/ mm ²	feltételesen alkalmas	3 m/min	H
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		