

Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, SmCo₅, Ø: 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085920 13
GTIN	2050000964916
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	40 N
Maximális hőállóság	200 °C
Súly	4,5 g
Magasság	4,5 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	13 mm
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

