

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085915 25
GTIN	2050000965272
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Be csavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Menetes persely	igen
Névleges tartóerő	40 N
Ø	25 mm
Magasság	7 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Magasság menettel	15 mm
Menet	M4 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Súly	22 g

Mágnestag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítómágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------