



Precíziós hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs, Ház Ø: 30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085875 30
GTIN	4003482032404
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.

Extra magas kengyellel.

A 116 Profi sorozat a következő speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállítható: Minta szerint készült zárok vagy főkulccsal és pótkulccsal rendelkező zárok.

Funkció:

Az **egyedi kulcs** azt jelenti, hogy a kulcs csak **egy** zárat ill. hengerzárát nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat két kulccsal

Műszaki leírás

Magas kengyel	igen
kulcslyuk fedéllel	nem
Belső kengyelmagasság	45 mm

Szár anyaga	Acél, krómozott
Kengyel Ø	5 mm
Zárszerkezet	Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Kulcsok száma	2
Ház Ø	30 mm
Hozzávaló betétek	nem
Edzett kengyel	igen
Ház anyaga	Sárgaréz
Kettes reteszelésű kengyel	igen
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Zárás	egyedi kulcs
Zárak száma	1
Sorozat	116 Profi
Termék fajtája	Lakat