

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 7/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138000 7/8-14
GTIN	4045197080394
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 20°-os jobbspirállal. HSS-E****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 14

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 20,4 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	22,23 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	20,4 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet / coll	14
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374

Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetmélység	44,46 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	7/8-14 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

