



Kisipari kompresszor, Típus: 300/30W



Rendelési adatok

Rendelés száma	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Korróziómentes szelepek, nagy hatékonyságú hűtés, karbantartásmentes erőátviteli komponensek, korrózióvédett tartály; pótalkatrészek beszerzésének biztosítása legalább 10 éven keresztül. Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. „Építkezési kompresszor”, körben acélkeret védelemmel, kis- és közepes levegőigényhez.

Tartalom:

Szűrő nyomáscsökkentő nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval.

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1,5 kW
Maximális töltőteljesítmény	215 l/min
Súly	43 kg
Gyártó jelölése	300/30W
Hossz	770 mm
Nyomástartály térfogata	30 l
Maximális szívóteljesítmény	300 l/min

Szélesség	510 mm
Magasság	450 mm
Maximális nyomás (levegő)	10 bar
Termék fajtája	Kompresszor