

**Garant****Kúpsüllyesztő, Form C 60°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 6,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150820 6,3
GTIN	4045197087195
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

A forgácsterek telibe köszörültek. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörült és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és **rezgésmentes vágás** érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

**Felhasználás:**

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

**Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülégyártásban történő süllyesztésekhez.**

**Műszaki leírás**

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	1,6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ford,
Külső Ø	6,3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Teljes hossz L	45 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 334
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		