

Garant**Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 550/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	171000 550/8
GTIN	4045197095039
Árucikk kategória	11R

Leírás**Kivitel:**

GARANT – Fűrészlap molibdén ötvözetű nagyteljesítményű **HSS (DMo5)** gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen **nagy vágási teljesítmény** (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

Fogazás: normál

Szélesség: 45 mm

Vastagság: 2,25 mm

Befogó furat Ø: 10,5 mm

Műszaki leírás

Szélesség	45 mm
Hossz L	550 mm
Befogó furat Ø	10,5 mm
Vastagság	2,25 mm
Fogak / coll	8
Fogazás	normál
Szerszámananyag	HSS
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas