

Garant**Kúpsüllyesztő, Form D 60°, bevonat nélkül, Ø DC: 31,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150860 31,5 |
| GTIN | 4045197087416 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

A forgácsterek 31,5-es méretig telibe köszörülve. A süllyesztőkúpot, valamint a kerületet hátraköszörülték és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és **rezgésmentes vágás** érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 10 mm |
| Külső Ø | 31,5 mm |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,2 mm/ford, |
| Teljes hossz L | 118 mm |
| Morse-kúp MK | 2 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Szerszámananyag | HSS |
| Szabvány | DIN 334 |
| Szár | Morse kúp |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 33 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 27 m/min | P |
| CuZn | alkalmas | 65 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |