

## Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085920 16
GTIN	2050000964923
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo<sub>5</sub>).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

### Műszaki leírás

Súly	6,5 g
Ø	16 mm
Névleges tartóerő	60 N
Maximális hőállóság	200 °C
Munkadarab felülete	horganyzott
Mágnesmag anyaga	SmCo <sub>5</sub>
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

