

**Garant****Mini csapos süllyesztő 180°, átmenőfurathoz 180°, bevonat nélkül, Süllyesztő  
Ø D1 x csap Ø D2: 3,3X1,7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	155700 3,3X1,7
GTIN	4045197462862
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő fix vezetőcsappal.  
DIN 373 / ISO 4206.

**Felhasználás:**

**Finom** kivitelű **átmenőfurathoz** (ISO-értékek) DIN 69 szerint.  
DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

**Figyelem:**

4,6x2,4 méret – DIN szabványban nincs meghatározva.

**Műszaki leírás**

Süllyesztő Ø	3,3 mm
Vágóélek száma Z	3
Előfúrási Ø	1,7 mm
Csavarméret	M1,6
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ford,
Csap Ø	1,7 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,3 mm
Teljes hossz L	56 mm
Lépcső magassága L <sub>1</sub> 1. lépcső letöréssel	2 mm

Csúcsszög	180 fok
Élhossz $l_c$	10 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár
Süllyesztő lépcső szöge	180 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		