



## Precíziós hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs, Ház Ø: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085875 40
GTIN	4003482032602
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.

Extra magas kengyellel.

A 116 Profi sorozat a következő speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállítható: Minta szerint készült zárok vagy főkulccsal és pótkulccsal rendelkező zárok.

#### Funkció:

Az **egyedi kulcs** azt jelenti, hogy a kulcs csak **egy** zárat ill. hengerzárát nyit és zár és egyedi gyártású.

#### Tartalom:

Lakat két kulccsal

### Műszaki leírás

Kengyel Ø	6 mm
Kettes reteszelésű kengyel	igen
Belső kengyelmagasság	60 mm

Magas kengyel	igen
Ház anyaga	Sárgaréz
Ház Ø	40 mm
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Kulcsok száma	2
Szár anyaga	Acél, krómozott
Edzett kengyel	igen
Zárszerkezet	Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Hozzávaló betétek	nem
kulcslyuk fedéllel	nem
Zárak száma	1
Zárás	egyedi kulcs
Sorozat	116 Profi
Termék fajtája	Lakat