

**Garant****Kézi sorjázó 90°, Külső Ø: 12,4mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 150400 12,4   |
| GTIN              | 4045197087072 |
| Árucikk kategória | 11M           |

**Leírás****Kivitel:**

Háromélű kúpsüllyesztő kézre álló műanyag markolattal. Kézkímélő, erős nyél különösen szívós és ütésálló polipropilénből. A speciális felületszerkezet következtében a **nyél nedves, olajos kézben sem csúszik.**

**Figyelem:**

Furatok tiszta sorjázására és süllyesztésére. Szereléshez különösen jól használható. További kézi sorjázókat lásd a 83. csoportban.

**Műszaki leírás**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Külső Ø                                   | 12,4 mm                   |
| Markolat hossza                           | 100 mm                    |
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 2,8 mm                    |
| Teljes hossz                              | 134 mm                    |
| Vágóélek száma Z                          | 3                         |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög                   | 90 fok                    |
| Szerszámananyag                           | HSS                       |
| Színes gyűrű                              | Nincs                     |
| Termék fajtája                            | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

**Felhasználói adatok**

|                              | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok                | alkalmas              |                      |                |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              |                      |                |
| Alu > 10% Si                 | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                      |                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | feltételesen alkalmas |                      |                |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas |                      |                |
| CuZn                         | alkalmas              |                      |                |
| Uni                          | alkalmas              |                      |                |
| Száraz                       | alkalmas              |                      |                |