

Garant**Mini süllyesztő átmenő furathoz 90°, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2: 6X3,2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 155600 6X3,2 |
| GTIN | 4045197462794 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő fix vezetőcsappal.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Felhasználás:

Finom kivitelű **átmenőfurathoz** (ISO-értékek) DIN 69 szerint.
ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) szerinti csavarok süllyesztésére.

Figyelem:

4,6×2,4 méret – DIN szabványban nincs meghatározva.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Süllyesztő Ø | 6 mm |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,09 mm/ford, |
| Csap Ø | 3,2 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Előfúrási Ø | 3,2 mm |
| Csavarméret | M3 |
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Teljes hossz L | 71 mm |
| Lépcső magassága L ₁ 1. lépcső letöréssel | 3,5 mm |
| Csúcsszög | 90 fok |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Élhossz l_c | 14 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szabvány | DIN 1866 A |
| Szár | Hengeres szár |
| Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok |
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Homloksüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 33 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 27 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 27 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 8 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 5 m/min | M |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |