

Garant**DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 x csap Ø D2: 20X13mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 156120 20X13 |
| GTIN | 4045197087836 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő. A csap Ø az adott felhasználási célhoz igazodik: **f – finom** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. **m – közepes** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

Felhasználás:

DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Csap Ø | 13 mm |
| Süllyesztő Ø | 20 mm |
| Furat minőséghez | f |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,16 mm/ford, |
| Csavarméret | M12 |
| Előfúrási Ø | 13 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Morse-kúp MK | 2 |

| | |
|--|------------------|
| Lépcső magassága L ₁ 1. lépcső letöréssel | 25 mm |
| Csúcsszög | 180 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Szár | Morse kúp |
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Homloksüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 33 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 27 m/min | P |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |